

Garant**Roto glodalo, HM, tip: AF0627****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Zatik za skidanje srha** s vodećom površinom bez oštrica na vrhu.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Ø drške	6 mm
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen

Ukupna duljina	60 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ø glave	6 mm
Opis oblika	Cilindar s vodećom površinom
Duljina glave	27 mm
Seriya	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo