



## Induktivno ticalo za mjerenje duljine, radijalno, tip: GT62



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434785 GT62
GTIN	7630041112610
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Višestruko primjenjivi precizni mjerni senzori za mjerenje duljine.

- **Preciznamjerna ticala vođena kugličnim ležajevima.**
- **Elektronsko pojačavanje mjernog signala omogućuje vrhunsku preciznost mjerenja.**
- **Stezna drška Ø 8 mm, mogućnost stezanja čitave dužine.**
- **Neosjetljiva na oscilacije temperature i bočne sile zahvaljujući kugličnim ležajevima.**
- **Izvrсна elektromagnetska zaštita.**

TESA mjerne senzore za mjerenje duljine odlikuju vrhunska sposobnost ponavljanja, održivost i dugi vijek trajanja.

Mjerno ticalo **s velikim mjernim opsegom.**

#### Prednost:

Viton zaštitni nastavci posebno su prikladni za korištenje u kombinaciji sa sredstvima za hlađenje i podmazivanje. Posebno prikladni za mjerne uređaje na više mjesta.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Upotreba:

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

#### Dodatni pribor:

Mjerni nastavci, mjerne opruge.

### Tehnički opis

Mjerno područje	±5 mm
Kompatibilnost	TESA
Snaga mjerenja na električnoj nultočki	0,9 N
Podizanje mjernog svornjaka	mehanički / vakuum
Ponovljivost	0,05 μm
Put mjernog zatika	10,3 mm
Zaštitni mijeh	Viton
Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm)	1 + 4 × L μm
IP-klasa zaštite	IP 65
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Senzor