

**Kutna brusilica GWS, tip: 19-125CIE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Izrazito snažna 1900 W kutna brusilica za maksimalnu produktivnost pri maksimalnoj zaštiti korisnika

- Dugi životni vijek motora s izravnim hlađenjem motora, Constant-Electronic, zaštitom od preopterećenja i dugim vijekom trajanja ugljenih četkica.
- Usko kućište sa softgrip površinom koja sprječava klizanje omogućuje praktično rukovanje.
- Dodatna ručka za kontrolu vibracija i smanjivanjem vibracija za 40 % te rad bez zamaranja (EN 60745).
- Zaštita korisnika zahvaljujući KickBack Stopu, zaštiti od ponovnog pokretanja, zaštitnoj haubi koja se ne rotira i smanjivanju vibracija.

1900 W motor s elektronikom za regulaciju broja okretaja.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

Duljina	311 mm
maksimalna dubina razdvajanja	34 mm
Prihvat snaga	1900 W
maksimalni Ø diska	125 mm

Blokada trzaja	da
Težina	2,4 kg
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s ²
Oznaka proizvođača	GWS 19-125 CIE
Posebnost	Elektronika za regulaciju broja okretaja
Blokada pokretanja	da
Visina	103 mm
Raspon broja okretaja	2800 - 11500 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica