

## Pneumatski impulsni odvijač, tip: 9



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079222 9
GTIN	4589484330293
Razred artikla	03T

### Opis

#### Izvedba:

Hidraulična pulsna ćelija predstavlja središnji dio impulsnog odvijača. Ona pretvara okretne momente proizvedene od motora u pulsirajuće udare te ih umnožava, slično kao kod udaraca udarnog mehanizma u udarnom odvijaču. No kod impulsnog odvijača ne dolazi do negativnih posljedica udaranja metala o metal. S obzirom na to da su svi pokretni dijelovi smješteni u ulju, vibracija i razina buke ostaju minimalni. Na ručki se reakcijski moment gotovo i ne osjeti. Navedeni modeli koriste Fuji jedinicu za 2 lista plus u kombinaciji s motorom s dvostrukim komorama. Ova kombinacija omogućuje 50 % bolji omjer snage i težine nego kod usporedivih odvijača. Optimizirano za ergonomično rukovanje.

Vrlo kompaktan i robustan impulsni odvijač u obliku pištolja koji se može koristiti za razne vrste montaže. Pouzdana i precizna izrada vijčanih spojeva zahvaljujući ugrađenoj pulsnoj ćeliji. **S isključivanjem.** Specificirano područje okretnog momenta, minimalna tolerancija okretnog momenta. Izrazita preciznost zahvaljujući velikoj mogućnosti ponavljanja i mehanizmu za isključivanje.

Iznimno mala reakcija okretnog momenta u ručki zahvaljujući kratkom pulsnom ciklusu. Za razliku od udarnog odvijača kod impulsnog alata ne dolazi do kontakta metal na metal te su impulsi stoga mekaniji i stabilniji.

#### Standard:

Vrlo kompaktan i robustan impulsni odvijač u obliku pištolja koji se može koristiti za razne vrste montaže. Pouzdana i precizna izrada vijčanih spojeva zahvaljujući ugrađenoj pulsnoj ćeliji. **S**

**isključivanjem.** Specificirano područje okretnih momenta, minimalna tolerancija okretnih momenta.

**Prednost:**

- **Manje vibracija.**
- **Manja buka.**
- **Dulji vijek trajanja u usporedbi s drugim uobičajenim udarnim odvijačima.**

**Prednosti, reklamni tekst:**

- **Manje vibracija.**
- **Manja buka.**
- **Dulji vijek trajanja u usporedbi s drugim uobičajenim udarnim odvijačima.**

**Upotreba:**

- **Za aplikacije koje proizvode niske razine buke i vibracija.**
- **Prikladan je za mekane vijčane spojeve**

**Upotreba, reklamni tekst:**

- **Za aplikacije koje proizvode niske razine buke i vibracija.**
- **Prikladan je za mekane vijčane spojeve**

**Dio isporuke:**

Odvijač s gumenom zaštitnom kapicom, uključujući kuku za vješanje na oprugu (naprava za balansiranje).

Oznaka proizvođača: FLT-9-3 BF EC

Područje okretnog momenta: 45 - 85 Nm

maksimalan broj okretaja: 5300 min<sup>-1</sup>

Dimenzije prihvata za alat: 1/2 col

Pogonski profil prihvata za alat: □ col

maksimalna potreba za zrakom: 680 l/min

## Tehnički opis

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	9,5 mm
maksimalna potreba za zrakom	680 l/min
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Duljina	209 mm
maksimalan broj okretaja	5300 min <sup>-1</sup>
Područje okretnog momenta	45 - 85 Nm
Težina	1,6 kg
Oznaka proizvođača	FLT-9-3 BF EC
Pogonski profil prihvata za alat	□ col
Priključak tlačnog zraka	1/4 col

Vrsta proizvoda

Odvijač