

Garant**Valjak za poliranje (Filc), Ø 100×100 mm, tip: SOFT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Filc raspoređen po čitavoj površini. Dimenzije **Ø 100×100 mm**, Ø provrta 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Radovi poliranja velikih površina povećane fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti **površine sjajne poput ogledala**.

Napomena:

Valjci za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s **pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552250 / 555740.

Tehnički opis

Podloga sredstva za brušenje	Filc
Stupanj tvrdoće	mekano
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm

Ø bušenja	19 mm
preporučeni broj okretaja	1900 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Valjak za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150