

**Garant****GARANT Master Steel SlotMachine VHM gruborezna glodača glava, HB730, Ø D d11: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210290 10
GTIN	4045197891433
Razred artikla	21M

**Opis****Napomena:**

Orientacijske vrijednosti primjene za  $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,75 \times D$ .

**Tehnički opis**

Oštrice Ø D	10 mm
Duljina glave l	18 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,065 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Duljina rezne oštrice $L_2$	12,5 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Veličina prihvata	10 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Ukupna duljina L	29,9 mm
Broj oštrica Z	5
Seriya	TopCut
Seriya	Master Steel
Vrsta	HB730

Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Profil glodanja	NR
Kut spirale	42 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D mm
Širina zahvata ae kod glodanja	0,3×D kod trimanja mm
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K

Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno