

**Garant****Momentni ključ „Slipper“ sa skalom, maks. stezni moment: 10Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657762 10
GTIN	4045197891624
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Poseban, klizni mehanizam okidača **pouzdanu sprječava neželjeno prekomjerno stezanje**. Momentni ključ s jednim krakom, **podesiv preko milimetarske skale** s automatskim zvučnim signalom. Zaštita od neželjene promjene postavki na kraju ručke. S integriranom funkcijom račne.

**Mjerne jedinice:** Nm.

**Prednost:**

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali **i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače**.

**Upotreba:**

Za srednje do veće serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

±6 % od postavljene vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručice uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

## Tehnički opis

Područje okretnog momenta	2 - 10 Nm
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/4 col
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
maskimalan okretni moment	10 Nm
Težina	235 g
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	204 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	140 mm
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge bez utičnog alata [L <sub>1</sub> ]	135 mm
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Funkcija presavijanja	ne

Slipper funkcija	da
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

**Usluge**

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400