

Preša s okretnim trnom, tip: 3A



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086790 3A
GTIN	2050001940438
Razred artikla	08V

Opis

Izvedba:

Stabilno, šuplje tijelo od specijalnog lijeva s velikom nalijegajućom površinom. Postolje s rupama za pričvršćivanje na podložak (radionički stol odn. postolje br. 086795). Mali zupčanik i podizač sa zupčanicom od čelika otpornog na trošenje za najveće zahtjeve. Precizni radovi zahvaljujući otvrdnjenom i brušenom podizaču sa zupčanicom i dugom vodiču podizača. Okretna dosjedna ploča s četiri velika udubljenja za dosjed različitih izradaka. Pokretanje podizača polugom.

Upotreba:

Za utiskivanje i istiskivanje tuljaka, kugličnih ležajeva, okretnih trnova, zatika, svornjaka itd. Također za radove provlačenja kao i za pokretanje jednostavnih alata za rezanje i štancanje.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035.

maksimalna tlačna sila: 8,95 kN

Tučak Ø: 48 mm

Doseg do sredine tučka: 230 mm

maksimalan hod tučka: 400 mm

Visina lijevanog tijela: 700 mm

za Ø obratka do: 450 mm

Tehnički opis

Visina lijevanog tijela	700 mm
Tučak Ø	48 mm
Težina	92 kg
za Ø obratka do	450 mm
Širina poreza na kontaktnim pločicama	25/45/65/85 mm
Dubina osnovne površine	480 mm
maksimalan hod tučka	400 mm
maksimalna tlačna sila	8,95 kN
Tip	3A
Širina osnovne površine	250 mm
Doseg do sredine tučka	230 mm
Vrsta proizvoda	Preša s okretnim trnom

Pribor

Postolje za preše s okretnim trnom	086795
------------------------------------	--------