

**GECHTER****Ručne preše s koljenastom polugom, tip: 2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Razred artikla	08V

**Opis****Izvedba:**

Stabilno, šuplje tijelo od lijeva s velikom nalijegajućom površinom. Postolje s 4 rupe za pričvršćivanje na radionički stol itd. Prihvatni kliznici za preše kreću se bez zazora u vođenju prizme i mogu se podešavati po visini. Osim toga zamah preše (zamah podizača) može se podesiti na željenu visinu zamaha s pomoću dosjednog vijka. U stolu za odlaganje nalaze se 4 utori od 10 mm za pričvršćivanje stezne naprave za izratke.

**Upotreba:**

Za radove kovanja, zakivanja, sabijanja i štancanja kao i za savijanje, pritiskivanje i utiskivanje.

**Lakiranje:**

Svijetlo siva RAL 7035.

**Napomena:**

Ručna preša na zrak s ručkom isporučiva je u online trgovini pod br. 086761.

Tlačna sila kod kratkog hoda: 8 kN

Duljina dugog hoda: 0 - 42 mm

Istovar: 90 mm

Ugradbena visina: 70 - 190 mm

Prihvatna rupa u kliznom nosaču: 10 H 7 mm

Širina stola: 150 mm

**Tehnički opis**

Širina osnovne površine	150 mm
Širina stola	150 mm
Ugradbena visina	70 - 190 mm
Tlačna sila kod kratkog hoda	8 kN
Duljina dugog hoda	0 - 42 mm
Dubina stola	100 mm
T-utor prema DIN 650	1 kom. vel. 10
Prihvatna rupa u kliznom nosaču	10 H 7 mm
Visina bez ručne poluge	320 mm
Dubina osnovne površine	200 mm
Težina	11,5 kg
Istovar	90 mm
Tip	2,5
Vrsta proizvoda	Preša s koljenastom polugom