

**Garant****Krunska pila bimetel, Promjer: 20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 589010 20     |
| GTIN           | 4045197158321 |
| Razred artikla | 51S           |

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta nelomljiva konstrukcija** s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.

- **Vario ozubljenje 4 / 6 zubaca po colu za rad s minimalno vibracija.**
- **Maksimalna dubina reza za sve veličine 38 mm.**
- **Precizno brušeni zubi – Brzo rezanje i čisti bridovi reza.**

**Upotreba:**

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, **VA čelika**, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali).

**Preporuka:**

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

**Napomena:**

**Prihvati i krunske pile odgovaraju svim kupovnim bimetalnim kružnim pilama, ali ne s Bosch-SDS.**

**List krunske pile za kamen vidi br. 788000, 788040, 788050.**  
**HM krunske pile za čelik za čelik vidi br. 118400, 118500, 119000.**

## Tehnički opis

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Preporučeni broj okretaja INOX     | 220 min <sup>-1</sup> |
| Preporučeni broj okretaja čelik    | 445 min <sup>-1</sup> |
| Preporučeni broj okretaja aluminij | 660 min <sup>-1</sup> |
| Promjer                            | 20 mm                 |
| Zupci po colu                      | 4 / 6                 |
| Vrsta proizvoda                    | Rupičasta pila        |

## Pribor

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Brzoizmjenjivi prihvati tip 30    | 589314 30  |
| Svrđlo za centriranje HSS tip 6KT | 589430 6KT |
| Svrđlo za centriranje HM tip 6KT  | 589432 6KT |
| Prihvatni drška tip 30            | 589310 30  |