

LENOX **Krunska pila bimetal, Promjer: 76mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589030 76
GTIN	082472300482
Razred artikla	58Z

Opis**Izvedba:**

Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja. Vario ozubljenje 4,5 / 5,5 zubaca po colu s pojačanjem (Tough Teeth). Maksimalna dubina reza za sve veličine
40 mm. Optimirana prevlaka smanjuje zagrijavanje. SPEED SLOT – Brzo uklanjanje jezgre bušenja zahvaljujući stupnjevanim upuštenjima.

Upotreba:

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, VA čelika, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali). Dobra prikladnost i za tanke karoserijske limove.

Preporuka:

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

Napomena:

Akumulatorska vratila i pile za rupe kompatibilni su sa svim komercijalno dostupnim bimetalnim pilama za rupe, ali ne i Bosch-SDS. Krunska svrdla za kamen vidi br. 788000. Kružni rezač od tvrdog metala za čelik vidi broj 118400, 118500, 119000.

Tehnički opis

Promjer	76 mm
Preporučeni broj okretaja čelik	115 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja aluminij	170 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja INOX	55 min ⁻¹
Zupci po colu	4,5 / 5,5
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Prihvatni drška, tip: 210L	589310 210L
Svrdlo za centriranje HM, tip: 6KT	589432 6KT
Prihvatni drška, tip: 210S	589310 210S
Svrdlo za centriranje HSS, tip: 6KT	589430 6KT