

**Precizne brusne ploče za unutarnje brušenje P×D×V (mm), 25×25×10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	595024
GTIN	9003176647384
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu unutarnjih cilindričnih površina od specijalnog korunda u keramičkom vezanju.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva u postupku brušenja unutarnjih cilindričnih površina, npr. za brušenje prolaznih rupa, provrta za svornjake.

Specifikacija:

97A802I5V112 čelik, univerzalan

Oblik: 5

Dubina udubine F 1: 10 mm

Tehnički opis

Postupak brušenja	Unutarnji rub
Sredstvo za brušenje	Vrhunski specijalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal
Oblik	5

Ø ploče D	25 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	25×25×10
Ø prihvata H	10 mm
Ø udubine P	16 mm
Dubina udubine F 1	10 mm
Vrsta proizvoda	Iznutra obla brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		