

**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 150×20×32, tip: EK60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596200 EK60
GTIN	9003170026994
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak** s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

**Upotreba:**

Za kaljene čelike i HSS.

**Specifikacija:**

**Plemeniti korund** bijeli, stupanj tvrdoće M.

**Dio isporuke:**

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

**Napomena:**

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	srednje
Granulacija	60

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Specifikacija	Plemeniti korund bijeli, stupanj tvrdoće M
Sredstvo za brušenje	Plemeniti korund bijeli
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	25 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	20 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	16 mm
Oblik	1
Ø ploče D	150 mm
Širina ploče T	20 mm
Atribut imena proizvoda	150×20×32
Ø prihvata H	32 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

## Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno bušenje brusne ploče 32 mm

596000 32