



CBN tanjuraste brusne ploče P×D×V (mm), 100×10×20, tip: B126

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	597490 B126
GTIN	9003176204648
Razred artikla	53Y

Opis
Izvedba:

Brusne ploče s CBN superabrazivnom prevlakom vezane sa sintetičkom smolom za maksimalan vijek trajanja kod učestalo velikog volumena odrezivanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine. Za površinu visoke kvalitete uz velike volumene odrezivanja. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

Upotreba:

Za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje visokolegiranih (HSS) alatnih čelika i kaljenih čelika, Stellita.

Tehnički opis

Granulacija	B126
Specifikacija	B126C75B AMIGO-HSS.
Kratka oznaka brusnog sredstva	CBN
Postupak brušenja	Brušenje alata
Sredstvo za brušenje	kubični bornitrid
Oblik	1A1
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	10 mm

Atribut imena proizvoda	100×10×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	10 mm
brusna prevlaka, visina X	6 mm
Vrsta proizvoda	Brusni tanjur

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		