

**Brusna ploča za brusni stalak PxDxV (mm), 300x40x76, tip: NK60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Oblik 5 s jednostranim udubljenjem 125x20 mm. **Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak** s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za građevinske čelike i nisko legirane čelike te sivi lijev.

Specifikacija:

Normalan korund sivoplavi, tvrdoće M.

Dio isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	60
Stupanj finoće	srednje

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Specifikacija	Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M
Sredstvo za brušenje	Normalni korund sivoplavi
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	51 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	40 mm
Oblik	5
Ø ploče D	300 mm
Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	300×40×76
Ø prihvata H	76 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno bušenje brusne ploče 76 mm	596000 76
---	-----------