

**CBN lončaste brusne ploče P×D×V (mm), 100×20×20, tip: B126****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 597320 B126 |
| GTIN | 9003176366582 |
| Razred artikla | 53Y |

Opis**Izvedba:**

Brusne ploče s CBN superabrazivnom prevlakom vezane sa sintetičkom smolom za maksimalan vijek trajanja kod učestalo velikog volumena odrezivanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine. Za površinu visoke kvalitete uz velike volumene odrezivanja. **Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.**

Upotreba:

Za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje visokolegiranih (HSS) alatnih čelika i kaljenih čelika, Stellite.

Tehnički opis

| | |
|-------------------|----------------|
| Granulacija | B126 |
| Postupak brušenja | Brušenje alata |
| Oblik | 12V9 |
| Ø ploče D | 100 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Širina ploče T | 20 mm |
| Atribut imena proizvoda | 100×20×20 |
| Ø prihvata H | 20 mm |
| brusna prevlaka, širina W čeona strana | 2 mm |
| brusna prevlaka, visina X | 10 mm |
| Vrsta proizvoda | Lončasta brusna ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |