

**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 300×40×76, tip: SC80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596610 SC80
GTIN	9003170014267
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Oblik 5 s jednostranim udubljenjem 125×20 mm. **Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak** s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za oštrenje tvrdog metala i alata s vrhom od tvrdog metala, kao i obradaka od lijevanog željeza i volframa.

Specifikacija:

Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće J.

Dio isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

Tehnički opis

Stupanj finoće	fino
----------------	------

Granulacija	80
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Specifikacija	Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće J
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid zeleni
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	51 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	40 mm
Oblik	5
Ø ploče D	300 mm
Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	300×40×76
Ø prihvata H	76 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno bušenje brusne ploče 76 mm

596000 76