

**Brusna ploča za brusni stalak PxDxV (mm), 175x25x32, tip: SC80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596310 SC80
GTIN	9003170029568
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za oštrenje tvrdog metala i alata s vrhom od tvrdog metala, kao i obradaka od lijevanog željeza i volframa.

Specifikacija:

Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće J.

Dio isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	80
Stupanj finoće	fino

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Specifikacija	Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće J
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid zeleni
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	25 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	20 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	16 mm
Oblik	1
Ø ploče D	175 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	175×25×32
Ø prihvata H	32 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno bušenje brusne ploče 32 mm

596000 32