

**Rezna ploča Diamant P×D×V (mm), 125×1×20, tip: D126****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	598620 D126
GTIN	9003171010008
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Rezna ploča s dijamantnom prevlakom, vezana sintetičkom smolom uz najdulji vijek trajanja i velikim učinkom rezanja.

Specifikacija: D126/ D151C100B-W-karbidi.

Upotreba:

- **Rezanje na stacionarnim reznim brusilicama od tvrdog metala.**
- **Preporučljivije je mokro rezanje (vijek trajanja, temperatura, učinak).**
- **Brzina reznja 20–40 m/s.**

Tehnički opis

Granulacija	D126
Specifikacija	D126C100B-W-karbidi
Postupak brušenja	Odrezivanje
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D

optimalno za materijal	tvrdi metal
Oblik	1A1R
Ø ploče D	125 mm
Širina ploče T	1 mm
Atribut imena proizvoda	125×1×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina U	1 mm
brusna prevlaka, visina X	5 mm
Pogonski stroj	Stacionarni strojevi za odvajanje
preporučena brzina	20 - 40 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Tvrdi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		