

**Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm), 125×23×20, tip: D151****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597750 D151
GTIN	9003177313998
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom. Gruba granulacija za najveće volumene odrezivanja. **Specifikacija: D151C75B DIAGO W-karbid.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

Tehnički opis

Granulacija	D151
Specifikacija	D151C75B DIAGO W-karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Postupak brušenja	Brušenje alata
Sredstvo za brušenje	Diamant
Oblik	12A2F

Ø ploče D	125 mm
Širina ploče T	23 mm
Atribut imena proizvoda	125×23×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	5 mm
brusna prevlaka, visina X	4 mm
Vrsta proizvoda	Brusni tanjur

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		