

**Dijamantni poravnjivač s MK0 prihvatom, težina dijamanta: 0,7kt****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	599710 0,7
GTIN	9003175135684
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Standardni poravnjivač brusnih ploča za sve strojeve s prikladnim prihvatom. Poravnjivači su predviđeni kao **jednokratni**, treba ih potpuno obnoviti nakon dostizanja granice istrošenosti. (Ne mogu se izmjenjivati u držaču).

S površinama za ključ za jednostavnu demontažu. Jednokratni **jednozrnati** dijamantni poravnjač.

Upotreba:

Za precizno poravnanje i naknadno oštrenje brusnih ploča radi (ponovne) izrade definirane konture brusnog alata (aksijalno i radijalno odstupanje brusne ploče, površinska struktura, svojstva pri radu). Za pojedinačnu izradu i izradu u malim serijama, osigurati dostatno rashladno podmazivanje. Zbog kratkog puta stezanja se (slobodna duljina 2×D) izbjegavaju problemi vibriranja. Za ravne, **lagano konkavne i konveksne** profile brusnih ploča za vanjsko cilindrično brušenje, površinsko brušenje, **unutarnje cilindrično brušenje i brušenje bez šiljastih srhova**. Obavezno paziti na odgovarajući ugradni položaj (nagib 3° do 15° za središte brusne ploče za oba smjera osi). Za ravnomjerno trošenje okrenuti ravnalicu u držaču u redovnim vremenskim intervalima za 90°.

Tehnički opis

Tip ispravljača	Jednozrnati
Ukupna duljina	31,5 mm
Težina dijamanta	0,7 kt
za dimenzije brusnih pločica	-Ø250×50 – Ø400×35 mm
Glava Ø D ₂	9,3 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Ručni poravnjivač