

**HOLEX****Valjak za lepezasto brušenje M14 Valoviti filc, Ø 100×50 mm, Usporedba granulacije: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566375 280
GTIN	4045197973122
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica s normalnim korundom (A).

**Upotreba:**

Za **matiranje** i **poliranje bez promjene teksture**.

**Tehnički opis**

preporučeni broj okretaja	2800 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
Navoji	M14
Atribut imena proizvoda	Ø 100×50 mm
optimalno za materijal	Čelik

optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	30 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		