



Dijamantni poravnjivač s MK1 prihvatom, težina dijamanta: 2,4kt



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	599720 2,4
GTIN	9003172494609
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Standardni poravnjivač brusnih ploča za sve strojeve s prikladnim prihvatom. Poravnjivači su predviđeni kao **jednokratni**, treba ih potpuno obnoviti nakon dostizanja granice istrošenosti. (Ne mogu se izmjenjivati u držaču).

S površinama za ključ za jednostavnu demontažu. Jednokratni **višezrnati** poravnjivač sa više individualnih dijamanaata.

Upotreba:

Za precizno poravnanje i naknadno oštrenje brusnih ploča radi (ponovne) izrade definirane konture brusnog alata (aksijalno i radijalno odstupanje brusne ploče, površinska struktura, svojstva pri radu). Za pojedinačnu izradu i izradu u malim serijama, osigurati dostatno rashladno podmazivanje. Zbog kratkog puta stezanja se (slobodna duljina $2 \times D$) izbjegavaju problemi vibriranja. Za **ravne** profile brusnih ploča za površinsko i vanjsko cilindrično brušenje.

Tehnički opis

Težina dijamanta	2,4 kt
Tip ispravljača	Višezrnati
za dimenzije brusnih pločica	maksimalno $\varnothing 500$ mm
Ukupna duljina	57 mm
Glava $\varnothing D_2$	14 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Ručni poravnjivač

