



Porculansko svrdlo za keramiku, Svrdlo Ø: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787035 8
GTIN	9002741151363
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

2 dijela. Svrdlo s **dijamantno brušenom pločicom od tvrdog metala** i patentiranim centrirnim šiljkom za precizno postavljanje i preciznu izradu rupa bez proboja. S drškom od 10 mm. Svrdlo od tvrdog metala za komercijalne prihvate bušeće glave. Sa 6-kutnim drškom od 1/4 cola (E 6,3).

Upotreba:

Za **najtvrđe keramičke pločice** do Mohs-/Ritz-tvrdoće 9 te staklo i porculan.

Napomena:

Nije primjereno za bušenje udarnom bušilicom. Maksimalan broj okretaja vretena 200 okretaja/min. Hlađenje nije potrebno.

Tehnički opis

Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Rezni materijal	HM
Broj svrdla	2
Drška	Cilindrična drška

maksimalan broj okretaja	200 min ⁻¹
ukupna duljina	120 mm
SvrđloØ	8 mm
Ø drške	10
Šesterokutna drška za nastavke	E 6,3
Vrsta proizvoda	Svrđlo za kamen