

Hartig

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama Ø 30mm, mjerno područje: 100-125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Mjerni disk od kaljenog čelika u čeonj izvedbi **bez udubljenja**. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Preciznost veća nego kod **DIN 863**. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetnom računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

**Upotreba:**

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,6 nadalje.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj Ø	24 mm
Vreteno Ø	8 mm
Izvedba vretena	kaljen, brušen
Izvedba dijelova za očitavanje	gravirano, crno
Izvedba upravljačkih elemenata	Izolacijska zaštita za ruke
Mjerno područje	100 - 125 mm
Kalibriranje	Å 1
Blokada	steznom napravom

Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	6 µm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da
Mjerni tanjur	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022000 200
DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022010 200

## Pribor

Etalon ukupna duljina 100 mm	421100 100
------------------------------	------------