

Hartig

Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama Ø 30mm, mjerno područje: 125-150mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422992 125-150
GTIN	4250099616552
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Mjerni disk od kaljenog čelika u čeonj izvedbi **bez udubljenja**. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Preciznost veća nego kod **DIN 863**. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetnom računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,6 nadalje.

Tehnički opis

Kalibriranje	Å 1
Blokada	steznom napravom
Izvedba vretena	kaljen, brušen
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Izvedba dijelova za očitavanje	gravirano, crno
Izvedba upravljačkih elemenata	Izolacijska zaštita za ruke
Mjerno područje	125 - 150 mm

Očitavanje	0,01 mm
Vretno Ø	8 mm
Granica odstupanja	6 µm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da
Mjerni tanjur	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022010 200
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022000 200