

**Zrcalna ljepljiva traka, tip: 4952****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083783 4952
GTIN	4063565115653
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesafix® 4952 obostrana je ljepljiva traka od pjene s akrilatnim ljepilom. Trajno čvrst spoj i snažno trenutačno lijepljenje. Velika vlačna i smična čvrstoća te velika otpornost na visoke temperature i starenje. Idealan za **lijepljenje zrcala**.

Upotreba:

Za trajno pričvršćivanje ili montažu elemenata u zatvorenom na glatke površine.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Debljina	1,15 mm
Duljina	5 m
Oznaka proizvođača	4952
Boja	bijela
širina	19 mm

Materijal nosača	PE pjena
vrsta ljepljive trake	dvostrano
postojanost na temperaturi do	80 °C
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
Posebnost	otporno na kemikalije
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	posmična čvrstoća
Posebnost	otporan na vlagu
Sposobnost širenja	200 %
ljepilo	Modificirani akrilat
Materijal pokrova	papir
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Primjena	Montiranje
Primjena	Pričvršćivanje
Snaga lijepljenja na čeliku	6,5 N/mm
Vrsta proizvoda	Selotejp