

3M**VHB™ Power ljepljiva traka, Oznaka proizvođača: 4910F****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostrana, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska. Idealno za prozirno povezivanje i materijale poput stakla.

Upotreba:

Prikladno za metale, lakirane površine, lakirano drvo, staklo, keramiku i brojne plastike. Za primjenu na otvorenom i zatvorenom.

Duljina: 11 m

širina: 19 mm

Boja: prozirno

Temperaturna otpornost kratkotrajno do: 150 °C

Temperaturna otpornost dugoročno do: 90 °C

Tehnički opis

Boja	prozirno
širina	19 mm

Oznaka proizvođača	9410F
Duljina	11 m
Debljina	1 mm
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
vrsta ljepljive trake	dvostrano
ljepilo	Akrilat
Posebnost	glatko
Posebnost	otporan na vlagu
Posebnost	prigušujuće
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Brtvljenje
Primjena	Montiranje
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Sposobnost širenja	300 %
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
količina ljepljivih traka	1
Materijal nosača	PE
postojanost na temperaturi do	90 - 150 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Snaga lijepljenja na čeliku	2,6 N/mm