

 KOMET**TOHX 090202 lijeva, W30, Vrsta: BK8425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090202 lijeva BK8425 Vrsta: BK8425

Lomač odvojenih čestica: G12

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 260 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 160 m/min**Tehnički opis**

Dodatna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	G12
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 160 m/min
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	BK8425
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090202 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje