

 KOMET**TOHX 090204 neutralna, W30, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090204 neutralna P25M Vrsta: P25M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Rezni materijal	HM

Vrsta	P25M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Dodatna primjena	M
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090204 N
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje