


**DOHT 070202 neutralna, W79, Vrsta: K10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268859 K10
GTIN	4047109037090
Razred artikla	24T

**Opis**

DOHT 070202 neutralna K10 Vrsta: K10  
Lomač odvojenih čestica: K10  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 m/min  
Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 300 - 500 m/min

**Tehnički opis**

Dodatna primjena	N
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	300 - 500 m/min
Vrsta	K10
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	K10
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 m/min

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	K
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W79
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje