


 KOMET**WOHX 06T302 desna, W01, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 06T302 desna P25M Vrsta: P25M

Lomač odvojenih čestica: G12

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Dodatna primjena	M

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	G12
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	P25M
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 06T302 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W01
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje