


TOHX 06T102 lijeva, W30, Vrsta: BK8425**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 06T102 lijeva BK8425 Vrsta: BK8425

Lomač odvojenih čestica: G12

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 260 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 160 m/min**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	BK8425
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 160 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	G12
Rezni materijal	HM
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 260 m/min

Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 06T102 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje