

**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 125×20×32, tip: SC46****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596100 SC46
GTIN	9003172028163
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za aluminij i neželjezne metale.

Specifikacija:

Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H.

Dio isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

Tehnički opis

Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Stupanj finoće	srednje

Specifikacija	Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Granulacija	46
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	25 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	20 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	16 mm
Oblik	1
Ø ploče D	125 mm
Širina ploče T	20 mm
Atribut imena proizvoda	125×20×32
Ø prihvata H	32 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka