

**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 175×25×32, tip: SC46****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak** s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

**Upotreba:**

Za aluminij i neželjezne metale.

**Specifikacija:**

**Silicij-karbid** zeleni, stupanj tvrdoće H.

**Dio isporuke:**

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

**Napomena:**

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

**Tehnički opis**

maksimalna brzina obujma	40 m/s
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Specifikacija	Silicij-karbid zeleni, stupanj tvrdoće H
Stupanj finoće	srednje
Granulacija	46
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	25 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	20 mm
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	16 mm
Oblik	1
Ø ploče D	175 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	175×25×32
Ø prihvata H	32 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka