



Visoko učinkovita ljepljiva traka crna, Širina×Duljina (mm×m): 50X5,5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 4411 posebno je koncipiran za osiguravanje profesionalne zabrtvljenosti preko postojećeg spoja ili šava, koji su izloženi izravnom sunčevu svjetlu, ekstremnim temperaturama i vlazi. Zahvaljujući ionomerskom nosaču **otporan je na IB zračenje i kemijska zagađenja.**

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Ijepilo: Akrilat

Debljina: 1 mm

Tehnički opis

širina	50 mm
Duljina	5,5 m
Sposobnost širenja	450 %
Oznaka proizvođača	4411B
Debljina	1 mm

List s podacima

Boja	crna
Vlačna čvrstoća	0,19 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	1,34 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	da
Posebnost	otporan na vlagu
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	prianjajuće
Posebnost	otporan na vremenske uvjete
Primjena	Brtvljenje
Primjena	Brtvljenje
Temperatura skladištenja	15 - 38 °C
vrsta ljepljive trake	jednostrano
najkraći rok trajanja	12 mjesec
ljepilo	Akrilat
relativna vlažnost u skladištu	30 - 70 %
postojanost na temperaturi do	90 - 150 °C
Materijal nosača	lonomerni nosač
Vrsta proizvoda	Selotejp