




## Precizna brusna ploča D×T×H (mm), 400×40×203, Tip: C60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	591820 C60
GTIN	9003177751493
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.

**Silicij-karbid** brusna ploča otvorenih pora s **malom sklonosti stvaranja naslaga**. Prikladna za obradu aluminija, neželjeznih metala, tvrdih metala i sivog lijeva.

- **Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.**
- **Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.**

#### Upotreba:

- **Univerzalno korištenje s visećim brušenjem, stoga rjeđe izmjene ploča pri svakodnevnom radu.**
- **Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno paziti na dovoljnu količinu sredstva za hladno podmazivanje.**

#### Specifikacija:

**C60J11V18.****Napomena:**

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Postupak brušenja: Plitko brušenje

Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Oblik: 1

Oblik: 1

**Tehnički opis**

Postupak brušenja	Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Specifikacija	C60J11V18
Oblik	1
Ø ploče D	400 mm
Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	400×40×203
Ø bušenja H	203 mm