

**3M****Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™, tip: SJ387****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083692 SJ387
GTIN	4054596308404
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.

**DUAL-LOCK** za **povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje** jednostavnim pokretom kao kod guljenja.

**Tehnički opis**

Širina	25 mm
Boja	crna
Oznaka proizvođača	SJ387
Duljina	2,5 m
Debljina	6,1 mm
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja	1000
Područje primjene	Unutarnje i vanjsko područje

ljepilo	Modificirani akrilat
postojanost na temperaturi do	-30 - 80 °C
Temperatura skladištenja	20 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 %
najkraći rok trajanja	24 mjesec
vrsta ljepljive trake	Vrpca na čičak
Vrsta proizvoda	Selotejp