

**Garant**
**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 50, navoj M × duljina L1:  
M16X281**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**
**Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**
**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Vibracija: prigušen

Duljina izboja A-dimenzija: 300 mm

 Ø rupe D<sub>1</sub>: 17 mm

 Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Vanjski Ø D: 57 mm

 Korisna duljina L<sub>1</sub>: 281 mm

 L<sub>2</sub>: 7,5 mm

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	281 mm
Vanjski Ø D	57 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	17 mm
Navoj M	M16x281

Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo