



Momentni ključ bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 20LNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657215 20L
GTIN	4018754292653
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657950. **Mjerne jedinice:** Nm.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Težina	315 g
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±4 %
maskimalan okretni moment	20 Nm
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Područje okretnog momenta	4 - 20 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	179 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	17,5 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	174 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	191,5 mm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Mjerna tehnika	mehaničko
Seriya	MANOSKOP® 730 Quick
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
--	------------

Pribor

Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Okvir za skalu za momentni ključ tip 1	657214 1