



Momentni ključ s odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 40LNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657205 40L
GTIN	2050002047266
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm.

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Prikaz	analogno
Područje okretnog momenta	8 - 40 Nm
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Težina	400 g
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Izlazni četverokut	3/8 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
maskimalan okretni moment	40 Nm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Odziv	aktivirajući
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Očitavanje	Nm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [I ₂]	17,5 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I ₃]	235,5 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge bez utičnog alata [I ₁]	218 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično

Aktivacijska signalizacija	haptičko
Seriya	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Pribor

Okvir za skalu za momentni ključ tip 1	657214 1
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Momentni ključ bez nasadnog alata maks. stezni moment 40L Nm	657215 40L