

LINDSTRÖM

**Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava, KW, ukupna duljina: 110mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726280 110
GTIN	7314150051007
Razred artikla	73M

**Opis****Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Namjestivi precizni vijčani zglobovi za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

**Materijal:**

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,1 - 1 mm
ukupna duljina	110 mm
Širina glave	10 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	bez oštrice
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika
Oblik glave	ovalno
Drška	plastična navlaka

Postupak izrade	induktivno kaljene oštrice (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta