

**Otvorena skladišna kutija, pocinčane, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963342 2
GTIN	4052939473826
Razred artikla	96H

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima koji podnosi velika mehanička opterećenja, te velika opterećenja prilikom slaganja. Velika stabilnost zahvaljujući ojačanom rubu za slaganje.

Vruće cinčane. **DIN EN ISO 1461.**

Visina: 200 mm

širina: 322 mm

Dubina: 515 mm

Unutarnja širina: 298 mm

Unutarnja dubina: 450 mm

Boja: pocinčano

**Tehnički opis**

pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal	ne
Tip	2
Mogućnost natpisa	pomoću utičnih natpisa
pripremljeno za poklopac	da
pripremljeno za EAN kod na poledini	ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da

Širina	322 mm
Visina	200 mm
pripremljeno za prozorčić	da
Dubina	515 mm
Aretiranje u ladicama	ne
Boja	pocinčano
Materijal	Čelični lim
Unutarnja širina	298 mm
Unutarnja dubina	450 mm
Oznaka proizvođača	Serija 14/7
Atribut imena proizvoda	pocinčane
Boja	pocinčane
Vrsta proizvoda	Skladišna kutija s prozorčićem

## Pribor

Poklopac pocinčan prikladno za otvorene skladišne kutije tip 2	963346 2
Prozirna ploča, zglobna prikladno za otvorene skladišne kutije 2	963345 2