

VBW

Savijena kliješta za armature, ukupna duljina: 610mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 733000 610 |
| GTIN | 4005887367303 |
| Razred artikla | 73L |

Opis

Izvedba:

Glava kliješta sa **savijenim** noževima i prijenosom. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovan u ljevačkom kalupu, središnji graničnik s velikim odbojnikom, lakirane cijevne drške s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za rezanje armaturnog čelika do čvrstoće od 48 HRC (oko 1600 N/mm² vlačne čvrstoće).

Materijal:

Čeljusti od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm ² do Ø | 7 mm |
| ukupna duljina | 610 mm |
| za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm ² do Ø | 8 mm |
| za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm ² do Ø | 9 mm |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Rezervne čeljusti s vijcima ukupna duljina 610 mm | 733110 610 |
|---|------------|