

**Električarsko dlijeto, ukupna duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	743000 300
GTIN	4049002001697
Razred artikla	73U

**Opis****Izvedba:**

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka (tanka izvedba). Rezna oštrica prokaljena moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascjepavanje dlijeta.

**Standard:**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	300 mm
Širina noža	14 mm
Ø drške	12 mm
Težina	330 g
Materijal	Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina	lakirano
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala