

Garant**NC visokotlačna stega HiPo Clamp s pojačivačem snage, tip: 1250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360465 1250
GTIN	4045197991256
Razred artikla	31F

Opis**Izvedba:**

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Dimenzije za poravnavanje kompatibilne su s proizvodima drugih proizvođača.
- Univerzalna izvedba za različite izvedbe čeljusti.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Potpuno oklopljeno vreteno (minimalna potreba za čišćenjem).
- Obostrane rupe s navojem za graničnik za obratke.
- Uključujući rupe 18M16 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.
- Sve stranice, osim čeone stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Kutni adapter moguće je nadograditi.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.
- Navoj za graničnik za obratke.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom osni razmak 200 mm.
- Sve stranice, osim prednje stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.

Dio isporuke:

4 stezne vilice i ručica. **Bez stupnjevane čeljusti.**

Dodatni pribor:

- Uobičajene izvedbe čeljusti veličine 125, npr. br. 361400 – 361660, br. 362390 – 362600, br. 361295, br. 361296.
- Garnitura za poravnavanje i fiksiranje, br. 360530.
- Graničnik za obratke, ručica, br. 360555; 360800.

- Povlačni vijak br. 360025.
- Kutni pogon br. 360471.

Napomena:

- Odgovarajuće produžetke osnovnog tijela 125 možete pronaći pod br. art. 360467_125 u katalogu rezervnih dijelova.
- Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima Xpent.
- Odgovarajući produžeci osnovnog tijela 160 je br. 360420 160

Napomena, reklamni tekst:

Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima XPent.

Tehnički opis

r ±0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Udaljenost utora p H7	20 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
Područje stezanja b	0 - 182 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HiPo
Širina osnovnog tijela B	125 mm
Stezni raspon d	131 - 313 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Ukupna duljina	512 mm
Duljina osnovnog tijela a	424 mm
Visina osnovnog tijela c -0,02	100 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Težina	35 kg
t	144 mm
Serijski broj	HiPoClamp

Vrsta proizvoda

Strojni škripac

Pribor

Paralelne pločice, klik sustav za tip 125

361962 125

Osnovni produžetak za tip 125

360467 125

Paralelne pločice, klik sustav za tip 125

361952 125

Paralelne pločice za stupnjevanu stranu za tip 125

361972 125