

Garant**NC visokotlačna stega HiPo Clamp s pojačivačem snage, tip: 125X****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360465 125X
GTIN	4045197991263
Razred artikla	31F

Opis**Izvedba:**

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Dimenzije za poravnavanje kompatibilne su s proizvodima drugih proizvođača.
- Univerzalna izvedba za različite izvedbe čeljusti.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Potpuno oklopljeno vreteno (minimalna potreba za čišćenjem).
- Obostrane rupe s navojem za graničnik za obratke.
- Uključujući rupe 18M16 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.
- Sve stranice, osim čeone stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Kutni adapter moguće je nadograditi.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.
- Navoj za graničnik za obratke.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Točnost uparivanja 0,02 mm.
- Vodilice indukcijski kaljenje.
- Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom osni razmak 200 mm.
- Sve stranice, osim prednje stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
- Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.

Dio isporuke:

Uključujući stupnjevane čeljusti 361295 125 i 361296 125, četiri stezne vilice i ručicu.

Dodatni pribor:

- Uobičajene izvedbe čeljusti veličine 125, npr. br. 361400 – 361660, br. 362390 – 362600, br. 361295, br. 361296.
- Garnitura za poravnavanje i fiksiranje, br. 360530.
- Graničnik za obratke, ručica, br. 360555; 360800.

- Povlačni vijak br. 360025.
- Kutni pogon br. 360471.
- Adapterska ploča za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293, 361294 vel.125.
- Adapterske ploče br. 361297; 361298 vel. 125.

Napomena:

- Odgovarajuće produžetke osnovnog tijela 125 možete pronaći pod br. art. 360467_125 u katalogu rezervnih dijelova.
- Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima XPent.
- Odgovarajući produžeci osnovnog tijela 160 je br. 360420 160

Napomena, reklamni tekst:

Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima XPent.

Tehnički opis

Duljina osnovnog tijela a	424 mm
t	144 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HiPo
Ukupna duljina	512 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Visina čeljusti h	39,5 mm
Udaljenost utora p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Stezni raspon d	131 - 313 mm
Visina osnovnog tijela c -0,02	100 mm
Područje stezanja b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Težina	35 kg

Širina osnovnog tijela B	125 mm
Serija	HiPoClamp
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Paralelne pločice, klik sustav za tip 125	361962 125
Paralelne pločice za stupnjevanu stranu za tip 125	361972 125
Osnovni produžetak za tip 125	360467 125
Paralelne pločice, klik sustav za tip 125	361952 125
Kutni pogon za tip 125	360471 125
Stupnjevana čeljust fiksna za širinu čeljusti 125 mm	361296 125
Stupnjevana čeljust pomična za širinu čeljusti 125 mm	361295 125
NC visokotlačna stega HiPo Clamps pojačivačem snage tip 1250	360465 1250