


Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, bez unut. hlađenja, desno, tip: SET09

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260038 SET09 |
| GTIN | 4045197905574 |
| Razred artikla | 29W |

Opis
Izvedba:

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Dio isporuke:

U plastičnoj kutiji.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------|
| ISO kod držača | S25R SCLCR09 |
| ISO kod držača | S16Q SCLCR09 |
| ISO kod držača | S20R SCLCR09 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. |
| Minimalni \varnothing prebušenja D_{min} | 20 mm |
| Minimalni \varnothing prebušenja D_{min} | 25 mm |
| Minimalni \varnothing prebušenja D_{min} | 28 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Stezna visina L ₂ | 15 mm |
| Stezna visina L ₂ | 18 mm |
| Stezna visina L ₂ | 23 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 10,7 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 10,5 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 14,5 mm |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Vrsta proizvoda | Bušea šipka |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |