

ROLLER**Rezač cijevi INOX (VA) / bakar****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	819500
GTIN	4044942020890
Razred artikla	84A

Opis**Izvedba:**

Robusna izvedba za velika opterećenja i stabilno vođenje vretena, zahvaljujući 2 odn. 4 valjka za vođenje i preciznom uležištenju reznog kotačića/valjka za vođenje garantira je precizan rad i pravokutan rez.

Upotreba:

Specijalno za rezanje VA cijevi i cijevi od bakra do maksim. debljine stjenke 4 mm.

Ø reznog kotačića: 20 mm

širina reznog kotačića: 5 mm

Rupa za rezni kotačić: 5 mm

za vanjski Ø cijevi: 6 - 64 mm

Tehnički opis

širina reznog kotačića	5 mm
Ø reznog kotačića	20 mm
za vanjski Ø cijevi	6 - 64 mm
Rupa za rezni kotačić	5 mm
Broj upravljačkih kotačića	4
Broj reznih kotačića	1

Pribor

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54 mm	814920 54
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35
Unutarnje i vanjsko glodalo za cijevi	819550
Rezervni rezni kotačić	819520
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54E mm	814920 54E
Svornjak za kotačić	819540