


VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, TiN, Ø DC h7: 11,2mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122160 11,2 |
| GTIN | 4045197040978 |
| Razred artikla | 12E |

Opis
Izvedba:

Slično kao DIN 6539 (ekstra kratko).

S jednakim nazivnim promjerom i Ø drške.

TiN prevlaka.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Stežanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučeni steznim čeljustima.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,14 mm/okr |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 47 mm |
| Tolerancija drške | h7 |
| Nazivni Ø D _c | 11,2 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h7 |
| Ø drške D _s | 11,2 mm |
| Ukupna duljina L | 95 mm |
| Standard | DIN 6539 |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 30,2 mm |
| Prevlaka | TiN |
| Rezni materijal | VHM |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tip | N |
| Kut vrha | 118 stupanj |
| Kut spirale | 30 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h7 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 230 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 160 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 160 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 70 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 50 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 85 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 160 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

suho

prikladno samo u
posebnim uvjetima